


接头接线 T6 完整焊机对，信号



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线跨接头连接到轨头的便捷方式

在拼接棒的范围内生成连接

包含模具清洁剂

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/2

物料号	订货号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径, 标称	等电位连接长度
SBHFT6A		Steel, Graphite, 热塑性	无头	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, 热塑性	无头	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, 热塑性	无头	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm

物料号	订货号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	等电位连接长度
SBTBT6A		Steel, Graphite, 热塑性	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBTBT6C		Steel, Graphite, 热塑性	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, 热塑性	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, 热塑性	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, 热塑性	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, 热塑性	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, 热塑性	1" 凸片	35 mm ² 扭绞线	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, 热塑性	无头	5/16" Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, 热塑性	1" 凸片	5/16" Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, 热塑性	1" 凸片	5/16" Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2		
物料号	订货号	焊机样式
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6

物料号	订货号	焊机样式
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

 WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE