


# 接头接线 T6 模具焊机框架组件，信号



## 功能

T6 接头接线焊机的替换焊机框架组件

包含框架与模盖、模具把手、模具清洁剂和火石点火器

## 技术参数

轨道类型： 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/1

| 物料号      | 订货号    | 材料                      | 等电位端子类型 | 导体尺寸                   | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|----------|--------|-------------------------|---------|------------------------|---------|------|
| SBXST6AX |        | Graphite,<br>Steel, 热塑性 | XS      | 3/16"<br>Bondstrand    | 4.76mm  | T6   |
| SBXST6CX |        | Graphite,<br>Steel, 热塑性 | XS      | 3/16"<br>Bondstrand    | 4.76mm  | T6   |
| SBXT6CE  | 161120 | Graphite,<br>Steel, 热塑性 | 瓦       | 50 mm <sup>2</sup> 扭绞线 | 9.13mm  | T6   |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE