


# 接头接线 T7 模具焊机框架组件，信号



## 功能

T7 接头接线焊机的替换焊机框架组件

包含框架与模盖、模具把手、模具清洁剂和火石点火器

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号      | 材料                      | 轨道类型                     | 等电位端子类型 | 导体尺寸                | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|----------|-------------------------|--------------------------|---------|---------------------|---------|------|
| SBXST7DX | Graphite,<br>Steel, 热塑性 | 85 lb 至 141 lb<br>T 型导轨段 | XS      | 3/16"<br>Bondstrand | 4.76mm  | T7   |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

## 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

## 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

## 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE