


接头接线 T8 完整焊机对，电源



功能

完整的焊机组件提供了一种将跳线接线连接到轨头的便捷方式

在拼接板的范围内生成连接

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: C

Table 1/1

物料号	订货号	材料	导体尺寸	导体外径，标称	等电位连接长度	焊机样式
PBCT8X3		Graphite, Steel, 热塑性	50 mm ² 扭绞线	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, 热塑性	120 mm ² 扭绞线	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, 热塑性	2/0 同心线	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, 热塑性	2/0 扭绞线	12.19mm	330.2mm	T8
PBCT82J9		Graphite, Steel, 热塑性	2/0 扭绞线	12.19mm	228.6mm	T8

物料号	订货号	材料	导体尺寸	导体外径，标称	等电位连接长度	焊机样式
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, 热塑性	3/0 复合线	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, 热塑性	4/0 扭绞线	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, 热塑性	95 mm ² 扭绞线	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, 热塑性	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	330.2mm	T8

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE