

层板至第三轨连接套件



功能

套件包括 2000 kcmil 铜层压接线、nVent ERICO Cadweld 模具配置、填充材料和用于每个焊接连接的两个焊药单元

保持电流的同时允许接触导轨的热膨胀和收缩

使用 nVent ERICO Cadweld 连接到反向下轨上，形成永久性的低电阻连接

层板结构可提供最大的柔性

层板接头镀锡，以防止腐蚀


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	轨道类型	最小订单数量	导体尺寸	长度 (L)	宽度 (W)
PBK015C	铜, 石墨, 钢	150 lb 倒置式 Bethlehem	25	2000 千圆密耳层压板	177.8mm	31.75 mm

Table 2/2

物料号	高度 (H)	角度 (a)
PBK015C	31.75 mm	15 °



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE