


LAN 浪涌保护器



认证



功能

加固型金属外壳可提供环境和电气防护功能

一个产品同时实现 CAT6 和 POE（以太网供电）保护


简单的双向安装

技术参数

物料号	LANRJ45C6P
标称系统电压 (Un)	48 VDC
最大连续工作电压 (Uc)	50 VDC 72 VDC
电压保护额定值 (VPR), L-L	150V
电压保护额定值 (VPR), L-PE	550V
标称放电电流 (In), L-L	150kA 8/20 μ s

物料号	LANRJ45C6P
C2 总额定放电电流 (In), L-PE	10kA 8/20 μs
最大放电电流 (Imax), L-PE	10kA 8/20 μs
冲击电流 (Iimp)	1kA 10/350 μs
额定负载电流 (IL)	1A
频率	250 MHz Max
安装	35 mm 顶帽 DIN 导轨
温度	-40 to 80 °C
连接类型	RJ45
外壳材料	锌合金
外壳防护等级	IP 20
深度 (D)	45.5mm
高度 (H)	75 mm
宽度 (W)	19 mm
符合	IEC® 61643-21

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE