

称重传感器保护装置



功能

六线和屏蔽保护功能可用于四或六线系统

适用于压缩式或张紧式载荷传感器

低串联阻抗，称重传感器不需要校准

NEMA®-12 (IP-55) 额定等级，适合户外使用


有助于防止励磁过电压和测力计损坏

技术参数

物料号	LCP01A
订货号	701610
最大放电电流 (Imax)，屏蔽到接地	10kA 8/20 μs
最大放电电流 (Imax)，信号到屏蔽	0.3kA 8/20 μs
电压保护级别 (Up)，屏蔽到接地	90V
电压保护级别 (Up)，信号到屏蔽	30V
电压保护级别 (Up)，信号到信号	15V
回路电阻	0.3 Ω
技术	硅雪崩二极管 (SAD)
材料	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯

物料号	LCP01A
外壳防护等级	NEMA® 12 (IP55)
深度 (D)	110mm
高度 (H)	56 mm
宽度 (W)	75 mm
单位重量	0.25 kg
温度	-40 to 80 °C

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE