



公端-公端适配器，英制螺纹



认证



功能

便于拧紧的六角形螺纹适配器

技术参数


Table 1/2						
物料号	材料	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPS2955M5M	不锈钢 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2955M5M	铜	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2942M5M	铝	1/2" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2945M2M	铜	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg

物料号	材料	螺纹尺寸 1 (TS1)	螺纹尺寸 2 (TS2)	高度 (H)	宽度 (W)	单位重量
LPA2955M5M	铝	5/8" UNC	5/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPS2932M2M	不锈钢 304 (EN 1.4301)	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2932M2M	铜	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPA2932M2M	铝	1/2" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2913M3M	铜	3/8" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPS2945M2M	不锈钢 304 (EN 1.4301)	5/8" UNC	1/2" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg
LPC2922M3M	铜	1/2" UNC	3/8" UNC	38.1 mm	19.1 mm	0.02 kg

Table 2/2	
物料号	认证
LPS2955M5M	
LPC2955M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2942M5M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC2945M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2955M5M	
LPS2932M2M	
LPC2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPA2932M2M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

物料号	认证
LPC2913M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPS2945M2M	
LPC2922M3M	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE