

非绝缘轨道信号绞线



功能

高柔性和耐振动疲劳性

允许机械或压缩类型的连接，以及 nVent ERICO Cadweld 焊接

符合或超过了 AREMA® 手册第 8.1.20、8.1.25、8.1.30、8.1.32 和 10.3.12 部分中描述的建议和设计标准。

技术参数

电线数量: 133

材料: 铜镁

Table 1/1

物料号	导体类型	导体尺寸	长度
SBS8CBARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	30.4m
SBS8LBARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	152.4m
SBS8BARE	AREMA® S-8	3/16" Bondstrand	304.8m
SBS17CBARE	AREMA® S-17	5/16" Bondstrand	30.4m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE