


非绝缘绞合导体



功能

适用于各种应用的纯电解铜绞合电缆导体

为便于在现场进行安装，绞合接地导体被切割成标准长度

技术参数

导体类型: 同心线

材料: 铜

Table 1/2

物料号	订货号	电线数量	电线直径	直径 (Ø)	长度 (L)	横截面积
SCEC120	710900	37	2mm	14.2 mm	500m	120mm ²
SCEC150	710920	37	2.25mm	15.8 mm	500m	150mm ²
SCEC95	197940	19	2.52mm	12.6 mm	500m	95mm ²
SCEC70	197930	19	2.14mm	10.69 mm	500m	70mm ²

Table 2/2


物料号	订货号	导体尺寸	单位重量	符合
-----	-----	------	------	----

SCEC120	710900	120 mm ² 绞合线	515 kg	IEC® EN 62561-2
SCEC150	710920	150 mm ² 绞合线	665 kg	
SCEC95	197940	95 mm ² 绞合线	425 kg	
SCEC70	197930	70 mm ² 绞合线	31 kg	

其他产品详情

外径尺寸是一个近似值。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE