


nVent ERICO Cadweld Plus

轨道接头接线套件，信号，突耳类型



nVent ERICO Cadweld

接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药进行焊接。

功能

方便使用 nVent ERICO Cadweld Plus 简单电子点火装置

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

等电位端子类型: 凸片

Table 1/2

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SB20108CWPW 2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SB20136CWPW 2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm
SB20104CWPW 2	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20175CWPW 2	Cadmium Bronze, 铜	裸露	是	5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm
SB20175CWP	Cadmium Bronze, 铜	裸露	否	3/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm


Table 2/2		
物料号	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SB20108CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20136CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20104CWPW2	19.1 mm	4.8 mm
SB20175CWPW2	25.4 mm	7.9 mm
SB20175CWP	25.4 mm	7.9 mm

其他产品详情

套件包含：(60) 接线、(120) PLUSF80 合金焊药、(2) 替换模具和盖套、(1) 模具清洁剂和 (5) 磨轮（如适用）。

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5” (114 mm) diameter (7/8” arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药需使用 电子控制装置来点 火（单独出售）。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE