

nVent ERICO Cadweld Plus

轨道连接器接线套件



nVent ERICO Cadweld

轨道接头接线将被焊接到位于轨道断面中性轴水平面的轨腰上。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药进行焊接。

功能

方便使用 nVent ERICO Cadweld Plus 简单电子点火装置

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

可以单独作为接线提供，或作为接线套件（包含确保可在工作现场轻松处理的所有必需部件）的一部分提供

技术参数

手柄夹: C105B x 2, 单独出售

等电位端子类型: 凸片

Table 1/2

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 1 (L1)
SBTBCU412CW PW2	Cadmium Bronze, 铜合金	Electrogalvani zed, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	323.9 mm

物料号	材料	完成	包含砂轮	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 1 (L1)
SBTBBU4ACW PW2	Cadmium Bronze, 铜合金	Electrogalvani zed, 镀锡	是	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7 mm
SBTBBU4ACW P	Cadmium Bronze, 铜合金	Electrogalvani zed, 镀锡	否	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7 mm

Table 2/2		
物料号	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SBTBCU412CWPW2	27 mm	4.8 mm
SBTBBU4ACWPW2	27 mm	4.8 mm
SBTBBU4ACWP	27 mm	4.8 mm


其他产品详情

套件包含：(100) 接线、(100) PLUSF80 合金焊药、(1) 替换模组、(1) 模具清洁剂和 (5) 磨轮（适用时）。

Kits with grinding wheels include (5) high-performance grain, 4.5” (114 mm) diameter (7/8” arbor), Type 27 depressed center wheels (part number SBG20046) for use with an angle style grinders.

nVent ERICO Cadweld Plus 焊药需使用 电子控制装置来点 火（单独出售）。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE