

# nVent ERICO Cadweld 焊药，F80 轨道，标准



## 功能

混合物主要由氧化铜和铝组成

主要用于连接承重轨道

焊药位于管道顶部，而原材料经过压实，放在管道底部

按尺寸封装在带黄色盖子的塑料管中

管道随金属盘一起封装在塑料箱中

每个焊接处都使用单个圆盘

防爆

无自然危险

符合《AREMA® 手册》第 8.1.34 部分中的建议，即“铜基放热焊药的建议设计标准”

参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情，确定焊药要求

## 技术参数

| 物料号   | 订货号 |
|-------|-----|
| PB115 |     |
| PB150 |     |

| 物料号   | 订货号    |
|-------|--------|
| PB200 |        |
| PB250 |        |
| PB45  |        |
| PB500 | 163190 |
| PB65  |        |
| PB90  |        |
| SB25  |        |
| SB32  |        |

## 其他产品详情

铁路设施上的所有 nVent ERICO Cadweld 连接必须使用 nVent ERICO Cadweld 焊药 Rail F80 或 nVent ERICO Cadweld Plus 焊药 F80 进行安装。

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

## 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

## 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

## 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

## 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE