

nVent ERICO Ericontact 插入工具，手动



功能

用于插入单和双 nVent ERICO Ericontact 导轨触点

包装在工具箱中，安全、方便搬运

包含两个用于 19 mm nVent ERICO Ericontact 的 MDRL (715215) 芯轴

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	应用力	工作压力	系统
HSKE	715345	57kN	630bar	带手动操作液压泵的液 压头

其他产品详情

套件包含：(2) 用于 19mm nVent ERICO Ericontact 导轨触点的心轴、(1) 修边工具、(1) 测试仪、(1) 金属外壳、(1) HSKE 泵（通过高压液压软管连接到 PSKE 单元）和 (1) 手动 HSKE。

ERICO ERICONTACT 轨道触点尺寸	所需部件	
8 毫米	MDRL8ADP (715218) 心轴适配器和 MDRL8 (715216) 心轴	单独订购
13.5 毫米	MDRL135ADP (715219) 心轴适配器和 MDRL135 (715217) 心轴	单独订购
19 毫米	MDRL (715215) 心轴	包含
22 毫米	PSKECMB (715596) 插入装置板	单独订购

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE