

# nVent ERICO

## Railclips, 双加热器, 轨腰, 固定式轨道



### 功能

快速而简单的敲进式安装

可保护双断面加热系统, 减少维护和提高道旁安全性

适用于各种轨道环境


无需移除压载物质

### 技术参数

材料: 不锈钢 301 (EN 1.4310)

Table 1/1

| 物料号        | 订货号    | 轨道类型                    | 长度 (L) | 宽度 (W) | 轨道支脚厚度 (RFT) |
|------------|--------|-------------------------|--------|--------|--------------|
| EM58RH49E1 |        | S49E1                   | 61mm   | 44 mm  | 8 - 14 mm    |
| EM58RHA    | 190920 | 40 kg 至 65 kg T<br>型导轨段 | 70mm   | 44 mm  | 8 - 14 mm    |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE