

nVent ERICO Railclips, 敲进式, 2个导体, 管道在下面



功能

“敲进式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

快速而简单的敲进式安装

适用于各种轨道环境

无需移除压载物质

多层专有涂层提供最佳腐蚀防护

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

完成: 多层专有涂层


材料: 弹簧钢

Table 1/1

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBA2512B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	25.4 mm

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBA2511B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	19.05 mm
SBA2510B	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	12.7 mm
SBA2512C	42.67mm	50.8 mm	13.21 mm	9.53 mm	50.8 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE