

nVent ERICO Railclips，敲进式，外部平行导体



功能

“敲进式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

快速而简单的敲进式安装

适用于各种轨道环境

无需移除压载物质

多层专有涂层提供最佳腐蚀防护

技术参数

轨道类型: 40 kg 至 65 kg T 型导轨段


材料: 弹簧钢

Table 1/1

物料号	订货号	完成	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (Ø)
EM58SN4SH	595380	多层专有涂层, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	65mm	44 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

物料号	订货号	完成	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (Ø)
EM58SN5SH	595390	多层专有涂层, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	20.5 - 23.5 mm
EM58SN39SH	595360	多层专有涂层, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	80mm	44 mm	8 - 14 mm	18 - 20 mm
EM58SN3SH	595330	多层专有涂层, Cataphoresis and Polyester Black Treatment	70mm	44 mm	8 - 14 mm	25 - 28 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE