

nVent ERICO Railclips, 敲进式, 减震



功能

“敲进式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

快速而简单的敲进式安装

适用于各种轨道环境

减震橡胶垫可提升在高速轨道上的使用体验

橡胶垫抗风化且防水

无需移除压载物质

多层专有涂层提供最佳腐蚀防护

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)
EM912SN2SHE L	190880	弹簧钢, NBR 橡胶	多层专有涂层	40 kg 至 65 kg T型导轨段	34.04mm	44.45 mm

Table 2/2


物料号	订货号	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 (\varnothing)
-----	-----	--------------	----------------------

EM912SN2SHEL

190880

12 - 19 mm

13.5 - 155 mm

图**警**

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
, 按 1 转客户服务
, 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰: +31 800-0200135
法国: +33 800 901 793

欧洲

德国: 800 1890272
其他国家/地区: +31 13 5835404

亚太地区

上海: + 86 21 2412 1618/19
悉尼: +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTÉ