

# nVent ERICO

## Railclips, 单加热器, 轨脚, 固定式轨道



### 功能

快速而简单的敲进式安装

使您能够保护单断面加热系统，减少维护工作并提高道旁安全性

适用于各种轨道环境

无需移除压载物质


### 技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)
H54A12RHF	190840	不锈钢 301 (EN 1.4310), 钢	多层专有涂层	40 kg 至 65 kg T型导轨段	54mm	30 mm

Table 2/2

物料号	订货号	轨道支脚厚度 (RFT)
H54A12RHF	190840	8 - 14 mm



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
, 按 1 转客户服务  
, 按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰: +31 800-0200135  
法国: +33 800 901 793

### 欧洲

德国: 800 1890272  
其他国家/地区: +31 13 5835404

### 亚太地区

上海: + 86 21 2412 1618/19  
悉尼: +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHT