

# nVent ERICO Railclips, 卡钳式, 3 个平行导体



## 功能

可靠的“卡入式”设计


牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号    | 材料                  | 轨道类型                | 长度 (L)   | 宽度 (W)  | 轨道支脚厚度 (RFT) | 直径 (Ø)   |
|--------|---------------------|---------------------|----------|---------|--------------|----------|
| SBA220 | 不锈钢 301 (EN 1.4310) | 6" (152 mm)<br>导轨基座 | 155.45mm | 25.4 mm | 11.45 mm     | 19.05 mm |

## 图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE