

nVent ERICO

Railclips, 卡钳式, 平行, 管道在下方



功能

可靠的“卡入式”设计

牢固地固定住导体，减少维护并提升安全性


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	轨道类型	长度 (L)	宽度 (W)	轨道支脚厚度 (RFT)	直径 1 (Ø1)
SBA258A1CD2 BSS	不锈钢 301 (EN 1.4310)	6" (152 mm) 导轨基座	153.67mm	25.4 mm	17.27 mm	9.53 mm

Table 2/2

物料号	直径 2 (Ø2)
SBA258A1CD2BSS	25.4 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE