

# nVent ERICO System 3000 拦截器



## 功能

防雷引下线方法动态响应

适用于低高度安装

非放射性技术

无需外部电源


## 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 订货号    | 材料                  | 温度            | 安装高度 (H) | 直径 1 (Ø1) | 直径 2 (Ø2) |
|-----------|--------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----------|
| INTMKIVSS | 702089 | 不锈钢 316 (EN 1.4401) | -40 to 100 °C | 20 m Max | 101.6 mm  | 26.15 mm  |

Table 2/2

| 物料号       | 订货号    | 高度 (H) | 螺纹尺寸 (TS) | 单位重量    |
|-----------|--------|--------|-----------|---------|
| INTMKIVSS | 702089 | 348 mm | 1/2" BSPP | 2.06 kg |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE