

基座轨道砂轮机



功能

适用于生产轨道连接的建筑级砂轮机

包含：基座轨道砂轮机、底板、挠性轴接头、主轴、轮罩、6" (152.4 mm) 磨轮以及石砂轮整修机

3.5 HP Briggs & Stratton® I/C 砂轮机，带有 6' (1.8 m) 主轴及外壳

技术参数

物料号

SBG141

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE