

插头接线，电源，焊接接头



功能

专为连接到轨腰的应用而设计

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

技术参数

绝缘厚度: 2.4 mm

导体尺寸: 14.5 mm 直径

Table 1/2


物料号	材料	完成	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)	宽度 (W)
PBP3S6D40	Copper, 钢, Copper Alloy, Carbon 钢, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	1070.1 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm
PBP3S6D36	Copper, 钢, Copper Alloy, Carbon 钢, Elexar Rubber Thermoplastic Elastomer	Electrogalvani zed, 镀锡, Pregalvanized	968.5 mm	81 mm	39.6mm	38.1 mm

Table 2/2					
物料号	深度 (D)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	孔尺寸 (HS)	插槽大小 (SS)
PBP3S6D40	29mm	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm
PBP3S6D36	29mm	14.5 mm	10.5 mm	17.5 mm	17.5 x 20.5 mm

其他产品详情

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE