

插头接线拼接板连接器，信号



功能

专为连接到轨腰的应用而设计

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

还可以用于连接拼接板

技术参数

Table 1/2


物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAW35	铜合金, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvani zed, 镀锡, Bare	3/16" Bondstrand	125.2mm	4.8 mm	10.5 mm

Table 2/2

物料号	直径 3 (Ø3)	深度 1 (D1)	深度 2 (D2)
SBPAW35	10.5mm	31.75mm	31.75mm

其他产品详情

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE