

插头接线轨道连接器，信号



功能

用于连接轨道连接、警冲电路或接头拼接板附近连接的绞线或实心铜轨电线

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

技术参数

完成: 电镀锌;镀锡;裸露

Table 1/2


物料号	材料	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAC3A12	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	323.9mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3G	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	#6 实心线	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3G12	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	#6 实心线	323.9mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3Y	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	#9 实心线	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3R	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	#8 实心线	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPAC3A	铜合金, 锡青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm

物料号	材料	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
SBPAC3B24	铜合金, 镉青铜, 碳钢	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	628.7mm	4.8 mm	10.5 mm
SBPACGBJ34	不锈钢 302 (EN 1.4324), 铜合金, 镉青铜, 碳钢	1/4" Bondstrand	#6 绞合线	892.2mm	6.4 mm	10.5 mm
SBPACGBJ4	不锈钢 302 (EN 1.4324), 铜合金, 镉青铜, 碳钢	1/4" Bondstrand	#6 绞合线	130.3mm	6.4 mm	10.5 mm

Table 2/2	
物料号	深度 (D)
SBPAC3A12	31.75mm
SBPAC3G	31.75mm
SBPAC3G12	31.75mm
SBPAC3Y	31.75mm
SBPAC3R	31.75mm
SBPAC3A	31.75mm
SBPAC3B24	31.75mm
SBPACGBJ34	31.75mm
SBPACGBJ4	31.75mm

其他产品详情

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE