

插头接线轨道连接器，信号套件



功能

可在绞线将用于轨道连接时使用

钉入从轨腰穿入、从钻孔同侧穿出的 3/8" (9.5 mm) 直径的孔中

技术参数

Table 1/1

物料号	导体尺寸	连接器导体尺寸	长度 (L)	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	深度 (D)
SBK060	3/16" Bondstrand	#6 实心线	120.7mm	4.8 mm	10.5 mm	31.75mm

其他产品详情

套件包含：(1) 插头接线润滑脂管、(2) 插头接线轨道接头，信号，15' (0.3m) 长橙色绝缘 3/16" 绞线、(2) 镀锡铜压缩套筒、(4) 木枕导体固定 U 形钉、(2) 钉牢轨夹、一个垂直于底座的导体、(2) 9" (229mm) 长的热缩管和 (2) 18" (457mm) 长的带孔眼聚乙烯靴筒立管。

安装时建议使用的插头接线润滑脂 (T369)。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE