

电位均衡夹钳



认证



功能

高峰电流功能可提供较长使用寿命

防风雨外壳适用于直接埋设

PEC100 经 ATEX 认证，适用于潜在爆炸性环境中

技术参数


物料号	PEC100
订货号	702900
在 100 V/s 时的飞弧电压	350 V
最大放电电流 (I _{max})	100kA 8/20 μs
技术	气体放电管 (GDT)
绝缘电阻	10 GΩ
电容	15 pF Max

物料号	PEC100
电压保护级别 (Up)	800 V @ 1000 V/ μ s
冲击电流 (Iimp)	25kA 10/350 μ s
导线长度	450mm
导线尺寸	16 mm ²
外壳防护等级	IP 66 IP 67
温度	-30 to 70 °C
直径 1 (\varnothing 1)	28 mm
直径 2 (\varnothing 2)	16.3 mm
长度 (L)	953mm
单位重量	0.5 kg
符合	IEC® 61643-1 Class I, Class II IEC® 62561-3

其他产品详情

跳火电压的容差为 +/- 20%。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE