

# 带单接地线的预制围栏夹钳组件



## 功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

已包含不锈钢硬件

在左侧或右侧均可用

## 技术参数

完成： 镀锡

Table 1/1

| 物料号        | 材料                                                                     | 方向 | 围柱标称尺寸 | 围柱实际外径 (Ø) | 接地导线尺寸  | 接地导线长度 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------|--------|
| A235C2C1LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN 1.4305), 不锈钢<br>304 (EN 1.4301) | 左侧 | 1 1/2" | 48.3 mm    | 1/0 绞合线 | 0.3m   |

| 物料号         | 材料                                                                           | 方向 | 围柱标称尺寸 | 围柱实际外径<br>(Ø) | 接地导线尺寸  | 接地导线长度 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------|--------|
| A235D2G2RH  | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2"     | 60.5 mm       | 2/0 绞合线 | 0.6m   |
| A235E2Q2RH  | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2 1/2" | 73.2 mm       | 4/0 绞合线 | 0.6m   |
| A235F2C2LH  | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"     | 88.9 mm       | 1/0 绞合线 | 0.6m   |
| A235G2Q2RH  | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3 1/2" | 101.6 mm      | 4/0 绞合线 | 0.6m   |
| A235H2C10RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 4"     | 114.3 mm      | 1/0 绞合线 | 3.1m   |
| A235D2G4LH  | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2"     | 60.5 mm       | 2/0 绞合线 | 1.2m   |


| 物料号        | 材料                                                                           | 方向 | 围柱标称尺寸 | 围柱实际外径<br>(Ø) | 接地导线尺寸  | 接地导线长度 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------|---------|--------|
| A235D2Q4RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2"     | 60.5 mm       | 4/0 绞合线 | 1.2m   |
| A235E2G4LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2" | 73.2 mm       | 2/0 绞合线 | 1.2m   |
| A235E2Q4LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2" | 73.2 mm       | 4/0 绞合线 | 1.2m   |
| A235D2Q4LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2"     | 60.5 mm       | 4/0 绞合线 | 1.22m  |
| A235D2Q5LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2"     | 60.5 mm       | 4/0 绞合线 | 1.5m   |
| A235D2Q5RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2"     | 60.5 mm       | 4/0 绞合线 | 1.5m   |

| 物料号        | 材料                                                                           | 方向 | 围柱标称尺寸 | 围柱实际外径 (Ø) | 接地导线尺寸  | 接地导线长度 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|---------|--------|
| A235E2Q5LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2" | 73.2 mm    | 4/0 绞合线 | 1.5m   |
| A235E2Q5RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2 1/2" | 73.2 mm    | 4/0 绞合线 | 1.5m   |

### 其他产品详情

右侧方向如图所示。

| A235-D-2G-2-RH |               |                                                                                    |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A235           | 系列            |                                                                                    |
| D              | 管道尺寸          | B = 1 1/4"<br>C = 1 1/2"<br>D = 2"<br>E = 2 1/2"<br>F = 3"<br>G = 3-1/2"<br>H = 4" |
| 2G             | 接地线电缆代码 (AWG) | 2C = 1/0 绞合导线<br>2G = 2/0 绞合导线<br>2Q = 4/0 绞合导线                                    |
| 2              | 接地线长度 (英尺)    |                                                                                    |
| RH             | 接地线端          | LH = 左侧<br>RH = 右侧                                                                 |



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE