

# 预制栅极跳线组件



## 功能

适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况

跳线导体处于绝缘状态

已包含不锈钢硬件

在左侧或右侧均可用

## 技术参数

完成： 镀锡

Table 1/2

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238EB2S12LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2"  | 73.2mm          | 1 1/4"  | 42.2mm          |

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238HB2S18LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 4"      | 114.3mm         | 1 1/4"  | 42.16mm         |
| A238HB2S18RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 4"      | 114.3mm         | 1 1/4"  | 42.16mm         |
| A238EC2S12LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2"  | 73.2mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238EC2S12RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2 1/2"  | 73.2mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238EC2S24LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 2 1/2"  | 73.2mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238EC2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 2 1/2"  | 73.2mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238FC2S12LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FC2S16LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FC2S16RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FC2S18LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FC2S18RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FC2S24LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238FC2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3"      | 88.9mm          | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238GC2S12LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238GC2S12RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238GC2S18LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238GC2S18RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238GC2S24LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238GC2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238HC2S24LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 4"      | 114.3mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238KC2S24LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 6"      | 168.4mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238KC2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 6"      | 168.4mm         | 1 1/2"  | 48.3mm          |
| A238FD2S18LH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 左侧 | 3"      | 88.9mm          | 2"      | 60.5mm          |
| A238FD2S18RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3"      | 88.9mm          | 2"      | 60.5mm          |

| 物料号          | 材料                                                                           | 方向 | 固定门标称直径 | 固定门实际直径<br>(Ø1) | 后框架标称直径 | 后框架实际直径<br>(Ø2) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|---------|-----------------|
| A238GD2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3 1/2"  | 101.6mm         | 2"      | 60.5mm          |
| A238HD2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 4"      | 114.3mm         | 2"      | 60.5mm          |
| A238KD2S24RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 6"      | 168.4mm         | 2"      | 60.5mm          |
| A238FF2S12RH | Copper,<br>Stainless Steel<br>18-8 (EN<br>1.4305), 不锈钢<br>304 (EN<br>1.4301) | 右侧 | 3"      | 88.9mm          | 3"      | 88.9mm          |

| Table 2/2    |         |       |
|--------------|---------|-------|
| 物料号          | 跳线导体尺寸  | 跳线长度  |
| A238EB2S12LH | 4/0 绞合线 | 305mm |
| A238HB2S18LH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238HB2S18RH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238EC2S12LH | 4/0 绞合线 | 305mm |
| A238EC2S12RH | 4/0 绞合线 | 305mm |

| 物料号          | 跳线导体尺寸  | 跳线长度  |
|--------------|---------|-------|
| A238EC2S24LH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238EC2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238FC2S12LH | 4/0 绞合线 | 305mm |
| A238FC2S16LH | 4/0 绞合线 | 406mm |
| A238FC2S16RH | 4/0 绞合线 | 406mm |
| A238FC2S18LH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238FC2S18RH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238FC2S24LH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238FC2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238GC2S12LH | 4/0 绞合线 | 305mm |
| A238GC2S12RH | 4/0 绞合线 | 305mm |
| A238GC2S18LH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238GC2S18RH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238GC2S24LH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238GC2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238HC2S24LH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238KC2S24LH | 4/0 绞合线 | 610mm |

| 物料号          | 跳线导体尺寸  | 跳线长度  |
|--------------|---------|-------|
| A238KC2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238FD2S18LH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238FD2S18RH | 4/0 绞合线 | 457mm |
| A238GD2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238HD2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238KD2S24RH | 4/0 绞合线 | 610mm |
| A238FF2S12RH | 4/0 绞合线 | 305mm |


### 其他产品详情

“固定门”是指栅栏自身上的管道，而“柱框架”是指摆动门上的柱。

图中显示了左侧方向。

| A238-EB-2S-12-LH |                |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A238             | 系列             |                                                                                                                                                                                                              |
| EB               | 夹钳代码           | EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱<br>EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱<br>FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱<br>FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱<br>GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱<br>GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱<br>HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱<br>HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱 |
| 2S               | 4/0 AWG 柔性跳线名称 |                                                                                                                                                                                                              |
| 12               | 跳线长度（英寸）       |                                                                                                                                                                                                              |
| LH               | 跳线端            | LH = 左侧<br>RH = 右侧                                                                                                                                                                                           |





## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### 北美

+1.800.753.9221  
，按 1 转客户服务  
，按 2 转技术支持

### 欧洲

荷兰：  
+31 800-0200135  
法国：  
+33 800 901 793

### 欧洲

德国：  
800 1890272  
其他国家/地区：  
+31 13 5835404

### 亚太地区

上海：  
+ 86 21 2412 1618/19  
悉尼：  
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE