

PVT2 更换模块



认证



功能

PVT2 光伏浪涌保护装置的替换模块

技术参数

Table 1/2

物料号	最大连续工作电压 (Ucpv)	标称放电电流 (In), IEC	总放电电流 (Itotal)	电压保护级别 (Up)	响应时间	短路额定电流 (Iscrr)
PVT2750M	750V	20kA 8/20 μ s	40	5000V	25 ns Max	11kA
PVT2500M	550V	20kA 8/20 μ s	50	4000V	25 ns Max	11kA

Table 2/2

物料号	最大连续工作电压 (Vpvc)	电压保护额定值 (VPR)	标称放电电流 (In), UL	短路额定电流 (SCCR)
-----	-----------------	---------------	-----------------	---------------

PVT2750M	550 VDC	4000V	20kA 8/20 μs	65kA
PVT2500M	550 VDC	3000V	20kA 8/20 μs	50kA

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE