

轨道接线，电源，压缩接头



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

导体绝缘采用低烟交联聚烯烃护套

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用


技术参数

Table 1/2

物料号	材料	完成	等电位端子类型	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)
PBW33S00303 0B	Copper, Ethylene Propylene Rubber, 钢	Copper Plated, 镀锡	瓦	500 千圆密耳扭绞线	762 mm	786 mm

Table 2/2

物料号	长度 3 (L3)	宽度 (W)	直径 (Ø)	孔尺寸 (HS)	绝缘厚度
PBW33S003030B	48mm	42.9 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE