

四冲程气动轨道钻机



SBM-V

系列的石油/汽油轨道钻机可用以实现流畅、可靠且强大的钻孔操作。该系列用途广泛，适用于从信号连接孔洞应用到轨条螺栓孔洞尺寸等各种尺寸的产品。各类附件一应俱全，包含夹持装置、钻头铣刀、轨道齿形样板以及特殊应用模板。

功能

紧凑易用

静音 4 冲程 0.83 马力 (0.62 kW) 发动机，主轴转速为 267 转/分

轻巧设计

多种可互换样板适用于所有常见的轨道断面

使用行业标准的钻头铣刀

标配 COOLTANKASSY (715375) 轨道钻机冷却剂箱，以及 SBMTOOLSET (715395) 轨道钻机工具组，方便维护

包含金属运输箱

技术参数

Table 1/1

物料号	订货号	燃油	钻孔直径	宽度	单位重量
SBMV4	715412	不混合	7 - 24 mm	381 - 457 mm	13 kg

其他产品详情

订购机器时，您还需要订购一个适合相关轨道剖面以及钻孔位置的轨道齿形样板，以及一台适合轨道类型和/或所选夹紧方法的夹紧装置。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE