

轨头轨道电路单跳线，T 型手柄



功能

可用于大多数常见类型轨道的便携式组件

提供两个可用的跳线组件：0 欧姆或 0.06 欧姆硬跳线

无电阻器故障：产品经过预先设计，可提供 0.06 欧姆的恒定分流

经过测试，以确保 0.06 欧姆跳线的可靠性

硬跳线上可使用亮橙色绝缘层，醒目且易于识别

电缆焊接到端子接线夹

夹钳上的硬化触点可以防止生锈和水垢生成

独特设计可确保正接触和强大的抓地力

使用 T 形手柄可以快速、方便地进行手动紧固

技术参数

Table 1/2

物料号	材料	颜色	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	轨道头尺寸 (RHS)
SBB2721H	钢, Cadmium Bronze, Polyvinylchloride	透明	2184mm	95.25 mm	25.4 mm	76.2 mm Max


物料号	材料	颜色	长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)	轨道头尺寸 (RHS)
SBB2721WS60	钢, Cadmium Bronze, Polyvinylchloride	橙色	1524mm	95.25 mm	25.4 mm	76.2 mm Max
SBB2721JS72	钢, Cadmium Bronze, Polyvinylchloride	橙色	1830mm	95.25 mm	25.4 mm	76.2 mm Max
SBB2721WS300	钢, Cadmium Bronze, Polyvinylchloride	橙色	7620mm	95.25 mm	25.4 mm	76.2 mm Max
SBB2721WS600	钢, Cadmium Bronze, Polyvinylchloride	橙色	15240mm	95.25 mm	25.4 mm	76.2 mm Max

Table 2/2

物料号	分流器	导体尺寸	接触点数量
SBB2721H	已调谐 (0.06 欧姆)	5/32" 绞合线	3
SBB2721WS60	硬 (零欧姆)	3/16" Bondstrand	2
SBB2721JS72	硬 (零欧姆)	3/16" Bondstrand	3
SBB2721WS300	硬 (零欧姆)	3/16" Bondstrand	2
SBB2721WS600	硬 (零欧姆)	3/16" Bondstrand	2

其他产品详情

为满足 0.06 欧姆的电气要求，制造长度可能比标示长度长。



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium and vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE