

轨道接头接线，电源



nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断面接 头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

等电位端子类型: C


材料: 铜

Table 1/1

物料号	订货号	完成	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
PBC1S59B		Copper Plated, Pregalvanized, 镀锡	2/0 复合绞合线	198.4 mm	34.9 mm	12.04 mm
PBC1S6A13B		Copper Plated, Pregalvanized, 镀锡	3/0 复合线	273.1 mm	34.9 mm	14.5 mm

物料号	订货号	完成	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
CBX5	515060	裸露	95 mm ² 绞合线	180 mm	30 mm	14.28 mm
CBX5L	515100	裸露	95 mm ² 绞合线	405 mm	30 mm	14.28 mm
PBC12W36B		Bare, 镀铜	250 千圆密耳扭绞线	857.3 mm	34.9 mm	16.59 mm
PBC12W24B		Bare, 镀铜	250 千圆密耳扭绞线	552.5 mm	34.9 mm	16.59 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE