

轨道接头接线，信号，突耳类型



nVent ERICO Cadweld 接头接线将被焊接到钢轨连接板范围内的轨道断 面接头处。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

轨道类型： 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

Table 1/2

物料号	材料	完成	等电位端子类型	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SB20108B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm
SB20112B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20128B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片, Head Free	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm

物料号	材料	完成	等电位端子类型	导体尺寸	等电位连接长度	长度 1 (L1)
SB20136B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片	3/16" Bondstrand	190.5mm	144.5 mm
SB20104B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片	3/16" Bondstrand	165.1mm	115.9 mm
SB20175B	Cadmium Bronze, 铜	Bare, 镀锡	凸片	5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm

Table 2/2		
物料号	长度 2 (L2)	直径 (Ø)
SB20108B	19.05 mm	4.8 mm
SB20112B	19.05 mm	4.8 mm
SB20128B	19.05 mm	4.8 mm
SB20136B	19.05 mm	4.8 mm
SB20104B	19.05 mm	4.8 mm
SB20175B	25.4 mm	7.9 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE