

轨道跳线接线，电源，压缩接头



功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

导体绝缘采用低烟交联聚烯烃护套

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

技术参数

绝缘： 是


Table 1/2

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)
PBW13S01196 B	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	500 千圆密耳扭绞线	2438.4 mm	2486.4 mm	48mm
PBW13S01150 B	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	500 千圆密耳扭绞线	1270 mm	1318 mm	48mm

物料号	材料	完成	导体尺寸	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)
PBW13S01160 B	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	500 千圆密耳扭绞线	1524 mm	1572 mm	48mm
PBW13S01148 B	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	500 千圆密耳扭绞线	1219 mm	1267 mm	48mm
PBW13S01154 B	Copper, 乙烯丙烯橡胶	Bare, 镀锡	500 千圆密耳扭绞线	1371.6 mm	1419.6 mm	48mm

Table 2/2				
物料号	宽度 (W)	直径 (Ø)	孔尺寸 (HS)	绝缘厚度
PBW13S01196B	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01150B	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01160B	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01148B	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm
PBW13S01154B	43 mm	23.42 mm	13 mm	2.7 mm

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE