

带附件的轨道连接器接线套件



nVent ERICO Cadweld

轨道接头接线将被焊接到位于轨道断面中性轴水平面的轨腰上。为确保连接完整性，应使用 nVent ERICO Cadweld 焊药进行焊接。

功能

提供恒定电阻

耐腐蚀性出众

易于安装，可尽可能减少所需的安装工培训

简易、超便携安装设备

在老旧、磨损或全新轨道上可发挥等效的作用

超耐用

整套产品和附件，包含靴筒接线

技术参数

Table 1/1

物料号	等电位端子类型	导体尺寸
SBK229	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand

其他产品详情

套件包含：(3) 轨道接头接线、(4) F80 合金焊药、(2) 环绕式轨夹、一个垂直于底座的导体、(7) 1 1/2" (38mm) 直径的、带氯丁橡胶缓冲带的支承夹钳、(8) 1/2" (12mm) 直径的、带氯丁橡胶缓冲带的支撑夹钳和 (14) 装配钉。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE