

轨腰模具夹钳,可调



功能

适用于广泛的用途,包括辙叉和转辙器

轻巧易用

也可在标准(单)轨上使用

SBC105RR 采用非锐化断面和反光带,可实现较高可见性,从而提高安全性

技术参数

Table 1/1				
物料号	焊机样式	模具尺寸	钳口开度	
PBC105P1	T20	57 mm	600 mm Max	
SBC105RR	T21	60 mm	648 mm Max	
PBC105P	T20	89 mm	600 mm Max	
PBC105Q	T20	89 mm	150 mm Max	
SBC105R	T21	76 mm	648 mm Max	

物料号	焊机样式	模具尺寸	钳口开度
PBC105P2	T20	76 mm	600 mm Max

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

MARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

+1.800.753.9221 荷兰: 德国: 上海:

,按 1 转客户服务 +31 800-0200135 800 1890272 + 86 21 2412 1618/19

,按 2 转技术支持 法国: 其他国家/地区: 悉尼:

+33 800 901 793 +31 13 5835404 +61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

本文档由系统生成。 <u>nVent.com/ERICO</u> 2