

# 轨腰模具夹钳，可调



## 功能

适用于广泛的用途，包括辙叉和转辙器

轻巧易用

也可在标准（单）轨上使用

SBC105RR 采用非锐化断面和反光带，可实现较高可见性，从而提高安全性

## 技术参数

Table 1/1

| 物料号      | 焊机样式 | 模具尺寸  | 钳口开度       |
|----------|------|-------|------------|
| PBC105P1 | T20  | 57 mm | 600 mm Max |
| SBC105RR | T21  | 60 mm | 648 mm Max |
| PBC105P  | T20  | 89 mm | 600 mm Max |
| PBC105Q  | T20  | 89 mm | 150 mm Max |
| SBC105R  | T21  | 76 mm | 648 mm Max |

| 物料号      | 焊机样式 | 模具尺寸  | 钳口开度       |
|----------|------|-------|------------|
| PBC105P2 | T20  | 76 mm | 600 mm Max |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE