


钢筋接地夹钳，垂直



认证



功能

通用于钢筋、棒材或管材

嵌入式特征，减少安装时间

青铜合金结构，带 304 不锈钢螺丝

可直埋于地下和混凝土中


技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	连接类型	导体尺寸	接地棒实际直径 (Ø)	水管尺寸 (Ø)
EK17	710365	Bronze, 不锈钢 304 (EN 1.4301)	垂直	#10 实心线 - #2 实心线, 5.5 mm ² Stranded - 25 mm ² Stranded	12.7 - 25.4 mm	12.7 - 25.4 mm

Table 2/2				
物料号	订货号	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大
EK17	710365	12 - 25 mm	#4 - #8	10M - 25M

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE