

nVent ERICO Cadweld Plus Impulse 替换引线



认证



功能

适用于 Cadweld Plus Impulse 的替换引线

使用耐高温引线，引线带有一个嵌入到装置中的模制嵌片，可确保点火系统最常更换的组件连接更牢固、更可靠

端接处设计有易于使用的鳄鱼夹，可在观察窗中清楚显示正极连接

技术参数

Table 1/1

物料号	电缆长度
PLUSCU2RLD6	1.8m
PLUSCU2RLD15	4.6m

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE