

DSD 替换模块，20 kA



认证




技术参数

物料号	DSD1201S24M	DSD1201S12M
订货号	702685	702675
标称系统电压 (Un)	24 VDC	12 VDC
最大连续工作电压 (Uc)	28 VDC	15 VDC
标称放电电流 (In)，每个模式	10kA 8/20 μ s	10kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax)，每个模式	20kA 8/20 μ s	20kA 8/20 μ s
电压保护级别 (Up)	40 V @ 3 kA	30 V @ 3 kA
频率	0 - 60 Hz	0 - 60 Hz
技术	Gas Discharge Tube (GDT) 硅雪崩二极管 (SAD)	Gas Discharge Tube (GDT) 硅雪崩二极管 (SAD)
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性	UL® 94V-0 热塑性
状态指示	机械标志	机械标志

物料号	DSD1201S24M	DSD1201S12M
温度	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M	1 M
深度 (D)	49mm	49mm
高度 (H)	45 mm	45 mm
宽度 (W)	18 mm	18 mm
单位重量	0.07 kg	0.07 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE