

DSD 替换模块，60 kA



认证




技术参数

物料号	DSD1601SR150M
订货号	702455
标称系统电压 (Un)	110 - 120 V
最大连续工作电压 (Uc)	150 VAC 200 VDC
标称放电电流 (In)，每个模式	25kA 8/20 μ s
最大放电电流 (Imax)，每个模式	60kA 8/20 μ s
电压保护级别 (Up)	1000 V @ 25 kA
冲击电流 (Iimp)	5kA 10/350 μ s
频率	0 - 60 Hz
短路额定电流 (SCCR)	25kA
技术	带热断路装置的 MOV

物料号	DSD1601SR150M
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性
状态指示	机械标志
温度	-40 to 80 °C
模块宽度	1 M
深度 (D)	48mm
高度 (H)	45 mm
宽度 (W)	18 mm
单位重量	0.05 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE