

扣紧导体夹钳



功能

用于凸起支承和定位导体

扣锁安装无需任何工具

技术参数

材料： 尼龙

Table 1/2


物料号	订货号	导体尺寸	高度 (H)	宽度 (W)	A	孔尺寸 (HS)
SRL23N8	103710	8 mm 实心线	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N6	103700	6 mm 实心线	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm
SRL-23-N10	103720	10 mm 实心线	25 mm	23 mm	23 mm	6.5 mm

Table 2/2

物料号	订货号	单位重量
SRL23N8	103710	0.01 kg

物料号	订货号	单位重量
SRL-23-N6	103700	0.01 kg
SRL-23-N10	103720	0.01 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE