


实心铜制接地棒，尖头



认证



功能

实心铜接地棒，使用高电导率硬抽裸铜制成

技术参数

材料：铜

抗拉强度：290 MPa Min

Table 1/1


物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径 (Ø)	长度 (L)	单位重量	认证
LPC700	1/2"	12.7 mm	2.44mm	2.76 kg	UL
LPC702	1/2"	12.7 mm	3.05mm	3.44 kg	UL, cUL
LPC706	5/8"	15.9 mm	3.05mm	5.35 kg	UL, cUL

物料号	接地棒标称直径	接地棒实际直径(Ø)	长度 (L)	单位重量	认证
LPC704	5/8"	15.9 mm	2.44mm	4.29 kg	UL
LPC711	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg	cUL, UL

其他产品详情

由于铜材料固有的软性，将此类产品插入土壤时应特别考虑。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE