

火花隙转向器替换模块



认证




技术参数

物料号	SGD125M
订货号	702427
测得的限制电压 (MLV)	2420
电压保护级别 (Up)	1600 V @ 20 kA
最大放电电流 (Imax), 每个模式	60kA 8/20 μ s
冲击电流 (Iimp)	25kA 10/350 μ s
跟踪电流熄灭能力	在 0.5 MA 时 100 A
最大工作电流	0.5 mA
频率	50 - 60 Hz
短路额定电流 (SCCR)	25kA
外壳材料	UL® 94V-0 热塑性
温度	-40 to 80 °C

物料号	SGD125M
模块宽度	1 M
深度 (D)	49mm
高度 (H)	45 mm
宽度 (W)	18 mm
单位重量	0.02 kg

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE