

特种轨道作业完整焊机，电源



功能

设计用于电源连接应用中的连接结构

与工厂制造的端子一起使用

在左侧或右侧均可用

技术参数

轨道类型: 起重机轨道型材

等电位端子类型: J

Table 1/1

物料号	材料	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向	手柄长度
PBJT503RH	钢, Graphite	2/0 同心线	10.62mm	T5	右侧	502mm
PBJT503LH	钢, Graphite	2/0 同心线	10.62mm	T5	左侧	502mm
PBJT52WRH	Graphite, 钢	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T5	右侧	502mm
PBJT52WLH	钢, Graphite	250 千圆密耳扭绞线	19.05mm	T5	左侧	502mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE