

特种轨道作业完整焊机，信号



功能

用于与辙叉和特殊轨道工作应用建立导体连接的模具

用于非承重轨道

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型： 锰冻

Table 1/1

物料号	材料	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	手柄长度
SBTBTB4B	Graphite, 钢	3/4" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4C	Graphite, 钢	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4CL	Graphite, 钢	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	584.2mm
SBXSTB4A	Graphite, 钢	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB4	381mm
SBTBTB4E	Graphite, 钢	1" 凸片	5/16" Bondstrand	7.94mm	TB4	381mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE