

# 特种轨道作业模具（仅限），信号



## 功能

用于与辙叉和特殊轨道工作应用建立导体连接的模具

用于非承重轨道

## 技术参数

材料： 石墨

Table 1/1

| 物料号     | 等电位端子类型   | 轨道类型 | 导体尺寸             | 导体外径，标称 | 焊机样式 |
|---------|-----------|------|------------------|---------|------|
| SBB343D | 1 1/2" 凸片 | 导轨辙叉 | 3/16" Bondstrand | 4.76mm  | TB4  |
| SBB343A | 3/4" XS   | 锰冻   | 3/16" Bondstrand | 4.76mm  | TB4  |
| SBB343C | 1" 凸片     | 锰冻   | 3/16" Bondstrand | 4.76mm  | TB4  |
| SBB343E | 1" 凸片     | 锰冻   | 3/16" Bondstrand | 4.76mm  | TB4  |
| SBB343B | 3/4" 凸片   | 导轨辙叉 | 3/16" Bondstrand | 4.76mm  | TB4  |

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE